

HDC C COAX 50 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Hylsa, Guld, 0.14 - 0 mm ²
Art.nr.	2748660000
Typ	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Förp.	10 items

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 2.15 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -55 °C ... 135 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	4.8 mm	Avisoleringslängd nominellt	2.5 mm
Anslutningstyp	Lödanslutning	Utförande insats	COAX
Färgkod	guld	Ledardiameter, max.	0 mm ²
Ledardiameter, min.	0.14 mm ²	Yta	Guld
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Grundläggande material	Kopparlegering	Serie	ModuPlug
Tillverkningsmetod	svarvade	Ledararea	0.14 - 0 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		


HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Ritning



HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

CTX / HTG / HTX



Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTG 174	Utförande
Art.nr.	9012410000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4008190009434	
Förp.	1 ST	

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MCOAX 4 FC	Utförande
Art.nr.	2748550000	Datamodul, 48 V, 1,5 A, Antal poler: 4, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890747	Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	5 ST	