

**HDC C COAX 50 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Hylsa, Guld, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">2748660000</a>
Typ	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Förp.	10 items

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 2.15 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -55 °C ... 135 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	4.8 mm	Avisoleringslängd nominellt	2.5 mm
Anslutningstyp	Lödanslutning	Utförande insats	COAX
Färgkod	guld	Ledardiameter, max.	0 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Yta	Guld
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Grundläggande material	Kopparlegering	Serie	ModuPlug
Tillverkningsmetod	svarvade	Ledararea	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C COAX 50 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### CTX / HTG / HTX



Pressverktyg för koaxial-anlutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

### Allmänna beställningsdata

Typ	HTG 174	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9012410000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimpång
GTIN (EAN)	4008190009434	
Förp.	1 ST	

### Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

### Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MCOAX 4 FC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748550000</a>	Modul, 48 V, 1.5 A, Antal poler: 4, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890747	Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	5 ST	