

**HDC C COAX 50 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Hane, Guld, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">2748670000</a>
Typ	HDC C COAX 50 M
GTIN (EAN)	4050118890662
Förp.	10 items

## HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	26.8 mm	Bygglängd (tum)	1.0551 inch
Nettovikt	2.04 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -55 °C ... 135 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


## Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	4.8 mm	Avisoleringslängd nominellt	2.5 mm
Anslutningstyp	Lödanslutning	Utförande insats	COAX
Färgkod	guld	Ledardiameter, max.	0 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Yta	Guld
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hane
Grundläggande material	Kopparlegering	Serie	ModuPlug
Tillverkningsmetod	svarvade	Ledararea	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**Ritning**



## HDC C COAX 50 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## CTX / HTG / HTX



Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	HTG 174	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9012410000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4008190009434	
Förp.	1 ST	

## Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MCOAX 4 MC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748540000</a>	Datamodul, 48 V, 1,5 A, Antal poler: 4, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890754	Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	5 ST	