

HDC C COAX 50 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Hane, Guld, 0.14 - 0 mm ²
Art.nr.	2748670000
Typ	HDC C COAX 50 M
GTIN (EAN)	4050118890662
Förp.	10 items

HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	26.8 mm	Bygglängd (tum)	1.0551 inch
Nettovikt	2.04 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -55 °C ... 135 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	4.8 mm	Avisoleringslängd nominellt	2.5 mm
Anslutningstyp	Lödanslutning	Utförande insats	COAX
Färgkod	guld	Ledardiameter, max.	0 mm ²
Ledardiameter, min.	0.14 mm ²	Yta	Guld
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hane
Grundläggande material	Kopparlegering	Serie	ModuPlug
Tillverkningsmetod	svarvade	Ledararea	0.14 - 0 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

CTX / HTG / HTX



Pressverktyg för koaxial-anlutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTG 174	Utförande
Art.nr.	9012410000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4008190009434	
Förp.	1 ST	

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MCOAX 4 MC	Utförande
Art.nr.	2748540000	Modul, 48 V, 1.5 A, Antal poler: 4, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890754	Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	5 ST	