

**HDC C COAX 75 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Hylsa, Guld
Art.nr.	<a href="#">2748680000</a>
Typ	HDC C COAX 75 F
GTIN (EAN)	4050118890655
Förp.	10 items

## HDC C COAX 75 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	23 mm	Bygglängd (tum)	0.9055 inch
Nettovikt	2.11 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -55 °C ... 135 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


## Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	4.8 mm	Avisoleringslängd nominellt	2.5 mm
Anslutningstyp	Lödanslutning	Utförande insats	COAX
Färgkod	guld	Yta	Guld
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Grundläggande material	Kopparlegering	Tillverkningsmetod	svarvade

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**Ritning**



## HDC C COAX 75 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Elektriska moduler



## Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MCOAX 4 FC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748550000</a>	Modul, 48 V, 1.5 A, Antal poler: 4, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890747	Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	5 ST	

## CTX / HTG / HTX



## Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	HTX 188	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9011990000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4008190026066	
Förp.	1 ST	