

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Hane, Guld, 0.2 - 0.5 mm ²
Art.nr.	2748700000
Typ	HDC C HS SM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890709
Förp.	100 items

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	14 mm	Bygglängd (tum)	0.5512 inch
Nettovikt	0.15 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -55 °C ... 130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	1 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 24
Avisoleringslängd nominellt	4 mm	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Utförande insats	DSUB	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, max.	0.5 mm ²	Ledardiameter, min.	0.2 mm ²
Yta	Guld	Stickcykler	≥ 200
Typ	Hane	Grundläggande material	Kopparlegering
Serie	ModuPlug	Tillverkningsmetod	svarvade
Ledararea	0.2 - 0.5 mm ²	Kontaktmaterial	Kopparlegering

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MGBIT 8 FC	Utförande
Art.nr.	2748530000	Datamodul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890839	Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS HS 8 F	Utförande
Art.nr.	2748640000	Dataanvändning, 50 V, 5 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890686	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	

Verktyg



Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Utförande
Art.nr.	3125010000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
Förp.	1 ST	

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HS	Utförande
Art.nr.	3131280000	
GTIN (EAN)	4099987323819	
Förp.	1 ST	