


HDC MEMC ADP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Shield bus
Art.nr.	2748740000
Typ	HDC MEMC ADP
GTIN (EAN)	4050118890624
Förp.	1 items

HDC MEMC ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	28.9 mm	Byggdjup (tum)	1.1378 inch
Höjd	23.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.9252 inch
Bredd	4.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1772 inch
Nettovikt	17.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	för skärmanlutning	Grundläggande material	Zinkpressgjutning
-----------	--------------------	------------------------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002309	ETIM 9.0	EC002309
ETIM 10.0	EC002309	ECLASS 14.0	27-44-02-01
ECLASS 15.0	27-44-02-01		

HDC MEMC ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MEMC 2 FC	Utförande
Art.nr.	2748570000	Data modul, 50 V, 10 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890587	Nödvändiga insticksplatser: 2
Förp.	2 ST	
Typ	HDC MEMC 2 MC	Utförande
Art.nr.	2748560000	Data modul, 50 V, 10 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890730	Nödvändiga insticksplatser: 2
Förp.	2 ST	
Typ	HDC MBUS HD 1 F	Utförande
Art.nr.	2748620000	Data användning, 50 V, 10 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890815	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS HD 1 M	Utförande
Art.nr.	2748630000	Data användning, 50 V, 10 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890693	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS HD 4 F	Utförande
Art.nr.	2748580000	Data användning, 50 V, 10 A, Antal poler: 4, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890570	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS HD 4 M	Utförande
Art.nr.	2748590000	Data användning, 50 V, 10 A, Antal poler: 4, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890723	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS HE 1 F	Utförande
Art.nr.	2748600000	Data användning, 50 V, 16 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890563	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS HE 1 M	Utförande
Art.nr.	2748610000	Data användning, 50 V, 16 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890822	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS HS 8 F	Utförande
Art.nr.	2748640000	Data användning, 50 V, 5 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890686	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS HS 8 M	Utförande
Art.nr.	2748650000	Data användning, 50 V, 5 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890716	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	