

**BIT E6,3 1,0X5,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejselsats, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 70 mm, Klingtjocklek: 1 mm
Art.nr.	<a href="#">2748940000</a>
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70
GTIN (EAN)	4050118894813
Förp.	5 items

## BIT E6,3 1,0X5,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Nettovikt	12 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Bits med slitsklinga 0,4x2,5x70
--------------------	------------------------------------

## Skruvverktyg

Klingbredd (B)	5.5 mm	Klingtjocklek	1 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Spår	Klinglängd	70 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		