

BIT E6,3 1,2X6,5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejselsats, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 70 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm
Art.nr.	2748950000
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
Förp.	5 items

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data
Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Nettovikt	12 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Bits med slitsklinga
0,4x2,5x70

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	6.5 mm	Klingtjocklek	1.2 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Spår	Klinglängd	70 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		