

BIT E6,3 PZ2X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/ DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 70 mm, Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Art.nr.	2748970000
Typ	BIT E6,3 PZ2X70
GTIN (EAN)	4050118895162
Förp.	5 items

BIT E6,3 PZ2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Nettovikt	15 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Bits med krysspårklinga ,typ Pozidriv, storl.2
--------------------	--

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	2 mm	Klingtjocklek	2 mm
Form	E 6,3 DIN 3 126, Pozidrive	storlek	2
Klinglängd	70 mm	Klingmått krysspår	2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		