

**BIT E6.3 0.5X3.0X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 110 mm, Klingtjocklek: 0.5 mm
Art.nr.	<a href="#">2749040000</a>
Typ	BIT E6.3 0.5X3.0X110
GTIN (EAN)	4050118895346
Förp.	5 items

**BIT E6.3 0.5X3.0X110**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Mått och vikter**

Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4.3307 inch
Nettovikt	6 g		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Bit med slitsklinga 0,5x3,0x110
--------------------	------------------------------------

**Skruvverktyg**

Klingbredd (B)	3 mm	Klingtjocklek	0.5 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Spår	Klinglängd	110 mm

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		