

BIT E6.3 0.6X3.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 110 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
Art.nr.	2749050000
Typ	BIT E6.3 0.6X3.5X110
GTIN (EAN)	4050118895353
Förp.	5 items

BIT E6.3 0.6X3.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4.3307 inch
Nettovikt	6.9 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Bit med slitsklinga
0,5x3,0x110

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	3.5 mm	Klingtjocklek	0.6 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Spår	Klinglängd	110 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		