

BIT E6.3 0.6X4.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 4.5 mm, Klinglängd: 110 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm |
| Art.nr. | 2749060000 |
| Typ | BIT E6.3 0.6X4.5X110 |
| GTIN (EAN) | 4050118895360 |
| Förp. | 5 items |

BIT E6.3 0.6X4.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data
Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Bredd | 110 mm | Byggbredd (tum) | 4.3307 inch |
| Nettovikt | 13.2 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Bit med slitsklinga 0,5x3,0x110 |
|--------------------|------------------------------------|

Skruvverktyg

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------|--------|
| Klingbredd (B) | 4.5 mm | Klingtjocklek | 0.6 mm |
| Form | E 6,3 DIN 3126, Spår | Klinglängd | 110 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 | | |