

**SDIL S 3-6,5/PH1/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): Klingtjocklek:
Art.nr.	<a href="#">2749120000</a>
Typ	SDIL S 3-6,5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118895421
Förp.	1 items
Förpackning	Kartong
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-02-28T00:00:00+01:00

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Bredd	288 mm	Byggbredd (tum)	11.3386 inch
Nettovikt	484 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerad spår- och kryss- (Phillips) skruvmejselssats med 6 delar
--------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		