

**SDS 0.4X2.0X60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: 0.4 mm
Art.nr.	<a href="#">2749260000</a>
Typ	SDS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118895537
Förp.	1 items

**SDS 0.4X2.0X60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	165 mm	Bygglängd (tum)	6.4961 inch
Diameter	2 mm	Nettovikt	35.2 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Skruvmejsel med spårklinga 0,4x2	Utförande	Rak
--------------------	----------------------------------	-----------	-----

**Skruvverktyg**

Klingbredd (B)	2 mm	Klingtjocklek	0.4 mm
Form	Spår	Klinglängd	60 mm
Bladtyp	B		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		