

SDS 0.4X2.5X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2.5 mm, Klinglängd: 75 mm, Klingtjocklek: 0.4 mm
Art.nr.	2749320000
Typ	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
Förp.	1 items

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	180 mm	Bygglängd (tum)	7.0866 inch
Diameter	2.5 mm	Nettovikt	29.92 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvmejsel med spårklinga 0,4x2,5	Utförande	Rak
--------------------	------------------------------------	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	2.5 mm	Klingtjocklek	0.4 mm
Form	Spår	Klinglängd	75 mm
Bladtyp	A		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		