

SDS 0.5X3.0X80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 80 mm, Klingtjocklek: 0.5 mm
Art.nr.	2749330000
Typ	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	185 mm	Bygglängd (tum)	7.2835 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	32.56 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerad skruvmejsel med spårklinga 0,5 x 3	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	3 mm	Klingtjocklek	0.5 mm
Form	Spår	Klinglängd	80 mm
Bladtyp	A		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		