

**SDS 0.6X3.5X200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 200 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
Art.nr.	<a href="#">2749350000</a>
Typ	SDS 0.6X3.5X200
GTIN (EAN)	4050118895575
Förp.	1 items

## SDS 0.6X3.5X200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Mått och vikter

Längd	305 mm	Bygglängd (tum)	12.0078 inch
Diameter	4 mm	Nettovikt	44 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvmejsel med spårklinga 0,6x3,5	Utförande	Rak
--------------------	------------------------------------	-----------	-----

## Skruvverktyg

Klingbredd (B)	3.5 mm	Klingtjocklek	0.6 mm
Form	Spår	Klinglängd	200 mm
Bladtyp	A		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		