

SDS 1.0X5.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 150 mm, Klingtjocklek: 1 mm
Art.nr.	2749380000
Typ	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4050118895605
Förp.	1 items

SDS 1.0X5.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	261 mm	Byggbredd (tum)	10.2756 inch
Längd	265 mm	Bygglängd (tum)	10.433 inch
Diameter	5.5 mm	Nettovikt	80.96 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerad skruvmejsel med spårklinga 1x5,5	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	5.5 mm	Klingtjocklek	1 mm
Form	Spår	Klinglängd	150 mm
Bladtyp	A		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		