

**SDK PH2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 6 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2
Art.nr.	<a href="#">2749420000</a>
Typ	SDK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118895643
Förp.	1 items

## SDK PH2 X 100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	220 mm	Byggbredd (tum)	8.6614 inch
Nettovikt	76.56 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Krysspårskruvmejsel, typ Phillips, storl. 2	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

### Skruvverktyg

Klingbredd (B)	6 mm	Form	Philips, rund
storlek	2	Klinglängd	100 mm
Klingmått krysspår	2		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		