

SDK PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 6 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2
Art.nr.	2749450000
Typ	SDK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118895674
Förp.	1 items

SDK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	215 mm	Byggbredd (tum)	8.4645 inch
Nettovikt	85.36 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Krysspårskruvmejsel, typ Pozidriv, storl. 2	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	6 mm	Form	Pozidrive, rund
storlek	2	Klinglängd	100 mm
Klingmått krysspår	2		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		