

SD T9 TR X 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Torx® TR-skruvmejsel med urborring i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
Art.nr.	2749490000
Typ	SD T9 TR X 60
GTIN (EAN)	4050118895810
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-12-31T00:00:00+01:00

Technical data**Mått och vikter**

Bredd	165 mm	Byggbredd (tum)	6.4961 inch
Diameter	9 mm	Nettovikt	30.8 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvdragare, TR 9
--------------------	--------------------

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	3 mm	Form	Torx
storlek	T9	Klinglängd	60 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		