

SD T15 TR X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Torx® TR-skruvmejsel med urborring i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klinglängd: 80 mm
Art.nr.	2749510000
Typ	SD T15 TR X 80
GTIN (EAN)	4050118895834
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Diameter	15 mm	Nettovikt	40 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvdragare, TR 15
--------------------	---------------------

Skruvverktyg

Klingbredd (B) storlek	3.5 mm T15	Form Klinglängd	Torx 80 mm
---------------------------	---------------	--------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		