

**SD T25 TR X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Torx® TR-skruvmejsel med urborring i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klinglängd: 100 mm
Art.nr.	<a href="#">2749530000</a>
Typ	SD T25 TR X 100
GTIN (EAN)	4050118895858
Förp.	1 items

## SD T25 TR X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	205 mm	Byggbredd (tum)	8.0709 inch
Diameter	25 mm	Nettovikt	40.48 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvdragare, TR 25
--------------------	---------------------

## Skruvverktyg

Klingbredd (B)	4.5 mm	Form	Torx
storlek	T25	Klinglängd	100 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		