

**SD T40 TR X 115****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Torx® TR-skruvmejsel med urborring i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klinglängd: 115 mm
Art.nr.	<a href="#">2749550000</a>
Typ	SD T40 TR X 115
GTIN (EAN)	4050118895872
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	230 mm	Byggbredd (tum)	9.0551 inch
Diameter	40 mm	Nettovikt	90.64 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvdragare, TR 40
--------------------	---------------------

## Skruvverktyg

Klingbredd (B) storlek	7 mm T40	Form Klinglängd	Torx 115 mm
---------------------------	-------------	--------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		