

SDIS SLIM 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.8 mm
Art.nr.	2749620000
Typ	SDIS SLIM 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118896367
Förp.	1 items

SDIS SLIM 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Längd	205 mm	Bygglängd (tum)	8.0709 inch
Diameter	4 mm	Nettovikt	38.72 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 0,8x4, SlimLine	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	4 mm	Klingtjocklek	0.8 mm
Form	Spår	Klinglängd	100 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		