

SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageverktyg, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 150 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm
Art.nr.	2749640000
Typ	SDIS SLIM 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118896381
Förp.	1 items

SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Längd	265 mm	Bygglängd (tum)	10.433 inch
Diameter	6.5 mm	Nettovikt	102.96 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 1,2x6,5, SlimLine	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	6.5 mm	Klingtjocklek	1.2 mm
Form	Spår	Klinglängd	150 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		