

SDIK SLIM PH2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2
Art.nr.	2749660000
Typ	SDIK SLIM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896404
Förp.	1 items

SDIK SLIM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Bredd	215 mm	Byggbredd (tum)	8.4645 inch
Nettovikt	78.32 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Phillips, strl.2, SlimLine	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	2 mm	Form	Crosshead, rund
storlek	2	Klinglängd	100 mm
Klingmått krysspår	2		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		