

SDIPM SLIM PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2 |
| Art.nr. | 2749690000 |
| Typ | SDIPM SLIM PZ2 X 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118896435 |
| Förp. | 1 items |

SDIPM SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Bredd | 215 mm | Byggbredd (tum) | 8.4645 inch |
| Nettovikt | 78.32 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---|-----------|-----|
| Artikelbeskrivning | SlimLine, Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Pozidriv, strl.2 | Utförande | Rak |
|--------------------|---|-----------|-----|

Skruvverktyg

| | | | |
|--------------------|------|------------|-----------------|
| Klingbredd (B) | 2 mm | Form | Crosshead, rund |
| storlek | 2 | Klinglängd | 100 mm |
| Klingmått krysspår | 2 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |