

**SDIS 0.5X3.0X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFi-nish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.5 mm
Art.nr.	<a href="#">2749800000</a>
Typ	SDIS 0.5X3.0X100
GTIN (EAN)	4050118896541
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Längd	205 mm	Bygglängd (tum)	8.0709 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	33 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 0,5x3	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

## Skruvverktyg

Klingbredd (B)	3 mm	Klingtjocklek	0.5 mm
Form	Spår	Klinglängd	100 mm
Bladtyp	B		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		