

SDIK PH0 X 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 0 mm, 60 mm, Klingtjocklek: 0
Art.nr.	2749880000
Typ	SDIK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118897081
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Bredd	165 mm	Byggbredd (tum)	6.4961 inch
Nettovikt	30.8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Phillips, strl.0	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	0 mm	Form	Philips, rund
storlek	0	Klinglängd	60 mm
Klingmått krysspår	0		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		