

**SDIK PH1 X 80****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1 |
| Art.nr.    | <a href="#">2749890000</a>                                 |
| Typ        | SDIK PH1 X 80  |
| GTIN (EAN) | 4050118897098  |
| Förp.      | 1 items  |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 185 mm | Byggbredd (tum) | 7.2835 inch |
| Nettovikt | 50 g   |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                    |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |  |           |     |
|--------------------|--|-----------|-----|
| Artikelbeskrivning | Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Phillips, strl. 1 | Utförande | Rak |
|--------------------|--|-----------|-----|

## Skruvverktyg

|                    |      |            |               |
|--------------------|------|------------|---------------|
| Klingbredd (B)     | 1 mm | Form       | Philips, rund |
| storlek            | 1    | Klinglängd | 80 mm         |
| Klingmått krysspår | 1    |            |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000144    | ETIM 9.0    | EC000144    |
| ETIM 10.0   | EC000144    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 |             |             |