

**SDIK PH3 X 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, 150 mm, Klingtjocklek: 3
Art.nr.	<a href="#">2749910000</a>
Typ	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
Förp.	1 items

## SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Bredd	270 mm	Byggbredd (tum)	10.6299 inch
Nettovikt	124.08 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Phillips, strl.3	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

## Skruvverktyg

Klingbredd (B)	3 mm	Form	Philips, rund
storlek	3	Klinglängd	150 mm
Klingmått krysspår	3		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		