

SDIK PZ1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
Art.nr.	2749920000
Typ	SDIK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897227
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Nettovikt	46 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Pozidriv, strl. 1	Utförande	Rak
--------------------	--	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	1 mm	Form	Pozidrive, rund
storlek	1	Klinglängd	80 mm
Klingmått krysspår	1		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		