



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageverktyg, Klingbredd (B): 1 mm, Klinglängd: 80 mm, Klingtjocklek: 1 mm
Art.nr.	2750020000
Typ	SDIR 1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897500
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-12-31T00:00:00+01:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Längd	185 mm	Bygglängd (tum)	7.2835 inch
Diameter	1 mm	Nettovikt	50 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	Rak
-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	1 mm	Klingtjocklek	1 mm
Form	fyrkant	storlek	# 1
Klinglängd	80 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		