

SDIR 2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageverktyg, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 2 mm
Art.nr.	2750030000
Typ	SDIR 2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897517
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-12-31T00:00:00+01:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Längd	215 mm	Bygglängd (tum)	8.4645 inch
Diameter	2 mm	Nettovikt	82.72 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	Rak
-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	2 mm	Klingtjocklek	2 mm
Form	fyrkant	storlek	#2
Klinglängd	100 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		