

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1.5 mm, Klinglängd: 40 mm, Klingtjocklek: 0.3 mm
Art.nr.	2750060000
Typ	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Förp.	1 items

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	140 mm	Bygglängd (tum)	5.5118 inch
Diameter	1.5 mm	Nettovikt	10.56 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	Rak
-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	1.5 mm	Klingtjocklek	0.3 mm
Form	Spår	Klinglängd	40 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		