

SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2.5 mm, Klinglängd: 75 mm, Klingtjocklek: 0.4 mm
Art.nr.	2750080000
Typ	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
Förp.	1 items

SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	175 mm	Bygglängd (tum)	6.8898 inch
Diameter	2.5 mm	Nettovikt	10.56 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skruvmejsel med spårklinga 0,4x2,5	Utförande	Rak
--------------------	------------------------------------	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	2.5 mm	Klingtjocklek	0.4 mm
Form	Spår	Klinglängd	75 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		