

**SD EL 0,6X3,5X100 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
Art.nr.	<a href="#">275010000</a>
Typ	SD EL 0,6X3,5X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897586
Förp.	1 items

**SD EL 0,6X3,5X100 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	200 mm	Bygglängd (tum)	7.874 inch
Diameter	3.5 mm	Nettovikt	18 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Skruvmejsel med spårklinga 0,6x3,5	Utförande	Rak
--------------------	------------------------------------	-----------	-----

**Skruvverktyg**

Klingbredd (B)	3.5 mm	Klingtjocklek	0.6 mm
Form	Spår	Klinglängd	100 mm

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		