

SDK EL PZ0 X 60 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 0 mm, 60 mm, Klingtjocklek: 0
Art.nr.	2750120000
Typ	SDK EL PZ0 X 60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897609
Förp.	1 items

SDK EL PZ0 X 60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	12.32 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Krysspårskruvmejsel, typ Phillips, storl. 0	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	0 mm	Form	Crosshead, Pozidrive, rund
storlek	0	Klinglängd	60 mm
Klingmått krysspår	0		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		