

**Produktillustration, Bildliknande**



Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Primärström: 125 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 0.5 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator
Art.nr.	<a href="#">2753000000</a>
Typ	KCMA-18-125-1A-0.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896862
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

## KCMA-18-125-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	59 mm	Byggdjup (tum)	2.3228 inch
Höjd	80.1 mm	Bygghöjd (tum)	3.1535 inch
Bredd	49 mm	Byggbredd (tum)	1.9291 inch
Nettovikt	336 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	-----------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...1 A
Load	0.5 VA	Primärström	125 A

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	18.50 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

## Tekniska egenskaper

Kabellängd	2.5 m	Skyddsklass	IP20
Nominell frekvens	50 Hz		

## Isolationskoordination

noggrannhetsklass	1
-------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-18-125-1A-0.5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

