

KCMA-28-300-1A-1.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration, Bildliknande

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 300 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 1.5 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator
Art.nr.	2753080000
Typ	KCMA-28-300-1A-1.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896770
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

KCMA-28-300-1A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	59 mm	Byggdjup (tum)	2.3228 inch
Höjd	79.5 mm	Bygghöjd (tum)	3.1299 inch
Bredd	49 mm	Byggbredd (tum)	1.9291 inch
Nettovikt	278.08 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	-----------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...1 A
Load	1.5 VA	Primärström	300 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	27.00 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Kabellängd	2.5 m	Skyddsklass	IP20
Nominell frekvens	50 Hz		

Isolationskoordination

noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-28-300-1A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

