

KCMA-42-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration, Bildliknande



Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator
Art.nr.	2753250000
Typ	KCMA-42-500-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896671
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	69 mm	Byggdjup (tum)	2.7165 inch
Höjd	96 mm	Bygghöjd (tum)	3.7795 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2.6378 inch
Nettovikt	187 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	-----------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...5 A
Load	5 VA	Primärström	500 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	42.00 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Kabellängd	0.5 m	Skyddsklass	IP20
------------	-------	-------------	------

Isolationskoordination

noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

