

**KCMA-42-600-5A-2.5VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration, Bildliknande**

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Primärström: 600 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 2.5 VA, noggrannhetsklass: 0,5, Tångströmtransformator
Art.nr.	<a href="#">2753260000</a>
Typ	KCMA-42-600-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896688
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

**KCMA-42-600-5A-2.5VA-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technical data**
**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	69 mm	Byggdjup (tum)	2.7165 inch
Höjd	96 mm	Bygghöjd (tum)	3.7795 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2.6378 inch
Nettovikt	427 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur Drifttemperatur -5 °C...50 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Elektriska attribut**

noggrannhetsklass	0,5	Sekundärström	0...5 A
Load	2.5 VA	Primärström	600 A

**Mått spänningsförande ledare**

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	42.00 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

**Tekniska egenskaper**

Kabellängd	0.5 m	Skyddsklass	IP20
------------	-------	-------------	------

**Isolationskoordination**

noggrannhetsklass	0,5
-------------------	-----

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

