

**Produktillustration, Bildliknande**

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Primärström: 750 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 2.5 VA, noggrannhetsklass: 0,5, Tångströmtransformator
Art.nr.	<a href="#">2753270000</a>
Typ	KCMA-42-750-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896664
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	69 mm	Byggdjup (tum)	2.7165 inch
Höjd	96 mm	Bygghöjd (tum)	3.7795 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2.6378 inch
Nettovikt	462 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	-----------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass	0,5	Sekundärström	0...5 A
Load	2.5 VA	Primärström	750 A

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	42.00 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

## Tekniska egenskaper

Kabellängd	0.5 m	Skyddsklass	IP20
------------	-------	-------------	------

## Isolationskoordination

noggrannhetsklass	0,5
-------------------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

