

KCMA 5-250-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---|
| Utförande | Primärström: 250 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 1.5 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator |
| Art.nr. | 2753360000 |
| Typ | KCMA 5-250-5A-1.5VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896589 |
| Förp. | 1 items |
| Tillverkare | MBS AG |

KCMA 5-250-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 58 mm | Byggdjup (tum) | 2.2835 inch |
| Höjd | 158 mm | Bygghöjd (tum) | 6.2205 inch |
| Bredd | 125 mm | Byggbredd (tum) | 4.9212 inch |
| Nettovikt | 556 g | | |

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

| | | | |
|-------------------|--------|---------------|---------|
| noggrannhetsklass | 1 | Sekundärström | 0...5 A |
| Load | 1.5 VA | Primärström | 250 A |

Mått spänningsförande ledare

| | | | |
|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Typ av ledare | Endast isolerad ledare | Rundledare | 55.00 mm |
| Skena | 50 x 80 mm | Installationsplats | För inomhusbruk |

Tekniska egenskaper

| | | | |
|-------------|------|-------------------|-------|
| Skyddsklass | IP20 | Nominell frekvens | 50 Hz |
|-------------|------|-------------------|-------|

Isolationskoordination

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------|---|
| Standard | IEC 61869-2: 2012 | noggrannhetsklass | 1 |
|----------|-------------------|-------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA 5-250-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

