

**KCMA 5-400-5A-1VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Primärström: 400 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 1 VA, noggrannhetsklass: 0,5, Tångströmtransformator
Art.nr.	<a href="#">2753370000</a>
Typ	KCMA 5-400-5A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896237
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

## KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	58 mm	Byggdjup (tum)	2.2835 inch
Höjd	158 mm	Bygghöjd (tum)	6.2205 inch
Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4.9212 inch
Nettovikt	1103 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	-----------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass	0,5	Sekundärström	0...5 A
Load	1 VA	Primärström	400 A

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	55.00 mm
Skena	50 x 80 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

## Tekniska egenskaper

Kabellängd	0.5 m	Skyddsklass	IP20
Nominell frekvens	50 Hz		

## Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	0,5
----------	-------------------	-------------------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA 5-400-5A-1VA-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

