

LOGIC UNIT WCU 860S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Med de helt inkapslade logikmodulerna WCU 501 och WCU 650 kan du övervaka, styra och reglera dina processer även i extrema omgivningsförhållanden. För dessa ändamål har WCU-serien optimala mått och prestanda, och är robust och smidig att använda. Tack vare den grafiska och intuitiva programmeringsmiljön Micon-L kan flexibel omkoppling ske av analoga och digitala ingångar, och även av digitala utgångar. Omfattningen av både programvaran och maskinvaran kan på begäran utökas för att möta kunders specifika behov.

Allmänna beställningsdata

Utförande	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
Art.nr.	2753440000
Typ	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467

LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	93 mm	Bygghöjd (tum)	3.6614 inch
Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1.7716 inch
Nettovikt	129 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Drifttemperatur	-40 °C...60 °C
Fuktighet	5–95 % rel. fuktighet		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10

Allmänna data

Vibrationstålighet	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 100 Hz	Montageskena obestyckad	TS 35
--------------------	--	-------------------------	-------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Jackbara plintar av fjädertyp (0,25–1,5 mm ²)
----------------	--

Nätrel

Skydd polförväxling	ja (i kombination med extern säkring)
---------------------	--

Systemdata

Gränssnitt	TTL 232
------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

