

MCV APG 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

Allmänna beställningsdata

Utförande	A-serien, Ändplatta
Art.nr.	2762380000
Typ	MCV APG 6
GTIN (EAN)	4064675021384
Förp.	50 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	41.8 mm	Byggdjup (tum)	1.6457 inch
Höjd	24.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.9567 inch
Bredd	2.45 mm	Byggbredd (tum)	0.0965 inch
Nettovikt	0.5 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Ytterligare tekniska data

med rastapp	Ja	rastbar	Ja
Montagesätt	ihakningsbar	Monteringstyp	ihakad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		