

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder passande samlingskablar för individuell konfektionering. Alla samlingskablar kan användas med släpkedja och finns som metervara. Kablarnas lednings färger motsvarar standarden inom maskinbyggnad. M12 fördelarnas anslutningskåpor innehåller alltid samma plintanslutningar, så att man endast behöver en kabelvariant.

Fördelarna med samlingsledning som metervara:

- Speciallängder för samlingsledningar
- Inga ledningsrester
- Ingen lagerhållning av olika kabellängder
- Kan också levereras i önskade längder.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sensor/Aktuator-Ledning, Antal poler: 11, 500 m, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	2764940000
Typ	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500
GTIN (EAN)	4064675031246
Förp.	1 items
Förpackning	på plywoodhjul

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 85.96 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel


Kabellängd	500 m
Mantelfärg	svart
Oljebeständighet	Yes
Släpkedjetålighet	Ja
Antal ledare	11
Skärmad	Nej
Halogener	Nej
Isolering	TPM
Accelerartion	5 m/s ²
Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter
Böjcykler	2 Mio
Kabeldragningsarea (utskrift/online)	3 x 0,75 mm ² + 8 x 0,34 mm ²
hastighet	200 m/s
Mantelmateriel	PUR
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	21198 (80 °C / 300 V)
Beständighet mot svetsgnistor	Nej
Färgkodning	vit, grön, gul, grå, rosa, röd, svart, violett, blå, brun, grön/gul
Vridtålighet	0 °/m
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Säker mot svetsstänk	Nej
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C
Antal poler	11
Ytterdiameter	7.7 mm ± 0.3 mm
Färgkodning (ledararea)	Ledararea 3 x 0.75 mm ² Färkodning blå Ledararea 8 x 0.34 mm ² Färkodning vit

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Ritningar

Detaljerad ritning



$3 \times 0,75 \text{ mm}^2 + 8 \times 0,34 \text{ mm}^2$

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M23-kontaktidon och förp ågjutna runda M23-kontaktidon med en ytterdimension för låsringen på 26,2 ±0,3 mm. Åtdragningsmomentet är 2–2,5 Nm.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCREWTY M23	Utförande
Art.nr.	1981560000	Adapter för kabelförskruvningsverktyg till M23-linjer och kontaktidon
GTIN (EAN)	4032248677702	
Förp.	1 ST	

Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar
Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktidon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktidon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktidon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Typ	1/4" HANDGRIFF	Utförande
Art.nr.	4294820000	Förskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4032248478279	
Förp.	1 ST	